


Розподільник передньої панелі SV-5-M5-B

Номер деталі: 11914

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	5/2 моностабільний
Спосіб приведення в дію	Вручну
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	95 л/хв
Робочий тиск	0 МПа...0.8 МПа 0 бар...8 бар
Конструкція	Сідловий клапан зі зворотною пружиною
Тип скидання	Пружина механічна
Номінальний розмір	2.3 мм
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип контролю	прямий
Перекриття	Позитивне перекриття
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Сила приведення в дію	17 Н
Вага продукту	53 г
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	M5
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Пластик Латунь