

## Ніпельний фітинг CN-3/8-PK-6

Номер деталі: 11949

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Номінальний розмір                              | 5.3 мм                                                          |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі               | Ущільнююче кільце                                               |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.95 бар...10 бар                                              |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 2 - помірний вплив корозії                                      |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура навколишнього середовища            | 0 °C...60 °C                                                    |
| Пневматичний порт 1                             | Зовнішня різьба G3/8                                            |
| Пневматичне з'єднання 2                         | для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм                                   |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріал корпусу                                | Алюміній                                                        |