


# Ніпельний прохідний фітинг SCN-PK-3

Номер деталі: 11972

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Номінальний розмір                              | 1.9 мм                                                          |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.95 бар...10 бар                                              |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]                  |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура навколишнього середовища            | 0 °C...60 °C                                                    |
| Пневматичний порт 1                             | Для шланга з зовнішнім Ø 4 мм                                   |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріал корпусу                                | Алюміній                                                        |
| Матеріал гайки                                  | Оцинкована сталь                                                |