


Осьовий комплект EAMM-A-D19-40A

Номер деталі: 1199152

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	42.7 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	10000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.28 кг·мм²
Передаваний крутний момент	1.1 Н·м
Вага продукту	110 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D19
Код інтерфейсу Motor In	40A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS