


Паралельний осьовий комплект EAMM-U-110-D60-90R-120

Номер деталі: 1202981

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	110
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	5000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	799 кг·мм ²
Обертний момент приводу на холостому ході	0.3 Н·м
Передаваний крутний момент	25 Н·м
Вага продукту	5070 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D60B
Код інтерфейсу Motor In	90R
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS