


Глушник
AMTE-M-LH-M5
Номер деталі: 1205858

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Розмір упаковки	20
Робочий тиск	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Витрата по відношенню до атмосфери	255 л/хв
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Рівень шуму	72 дБ(А)
Температура навколишнього середовища	-40 °C...80 °C
Вага продукту	1.5 г
Пневматичне з'єднання	M5
Матеріал демпферної вставки	Бронза
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS