

Глушник AMTE-M-LH-N12

Номер деталі: 1206992

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Розмір упаковки	10
Робочий тиск	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Витрата по відношенню до атмосфери	9240 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Рівень шуму	85 дБ(А)
Температура навколишнього середовища	-40 °С...80 °С
Вага продукту	46 г
Пневматичне з'єднання	1/2 NPT
Матеріал демпферної вставки	Бронза
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS