


# Паралельний комплект EAMM-U-60-D40-57A-91

Номер деталі: 1210442

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                | Значення            |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Розмір                                     | 60                  |
| Положення монтажу                          | Будь-який           |
| Передаточне число                          | 1:1                 |
| Макс. швидкість обертання                  | 6000 об/хв          |
| Відповідність LABS                         | VDMA 24364 Зона III |
| Температура зберігання                     | -25 °C...60 °C      |
| Відносна вологість                         | 0 - 95 %            |
| Ступінь захисту                            | IP40                |
| Температура навколишнього середовища       | -10 °C...60 °C      |
| Момент інерції маси                        | 26.7 кг·мм²         |
| Обертовий момент приводу на холостому ході | 0.07 Н·м            |
| Передаваний крутний момент                 | 3 Н·м               |
| Вага продукту                              | 1140 г              |
| Інформація про матеріали                   | Відповідно до RoHS  |