


# Паралельний осьовий комплект EAMM-U-60-D40-60R-91-S1

Номер деталі: 1210466

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                | Значення                |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Розмір                                     | 60                      |
| Положення монтажу                          | Будь-який               |
| Передаточне число                          | 1:1                     |
| Макс. швидкість обертання                  | 6000 об/хв              |
| Відповідність LABS                         | VDMA 24364 Зона III     |
| Температура зберігання                     | -25 °C...60 °C          |
| Відносна вологість                         | 0 - 95 %                |
| Ступінь захисту                            | IP65                    |
| Температура навколишнього середовища       | -10 °C...60 °C          |
| Момент інерції маси                        | 26.7 кг·мм <sup>2</sup> |
| Обертовий момент приводу на холостому ході | 0.07 Н·м                |
| Передаваний крутний момент                 | 3 Н·м                   |
| Вага продукту                              | 1150 г                  |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент        | D40B                    |
| Код інтерфейсу Motor In                    | 60R                     |
| Інформація про матеріали                   | Відповідно до RoHS      |