

## Пластиковая трубка PU-13-SW

Номер деталі: 12133

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Зовнішній Ø                                     | 17.6 мм                                                     |
| Радіус вигину, що залежить від витрати          | 83 мм                                                       |
| Внутрішній Ø                                    | 13 мм                                                       |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.95 бар...10 бар                                          |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]              |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом                                   |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                           |
| Температура навколишнього середовища            | -35 °C...60 °C                                              |
| Вага виробу за довжиною                         | 0.133 кг/м                                                  |
| Пневматичне з'єднання                           | Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 13 мм з накидною гайкою |
| Колір                                           | Чорний                                                      |
| Твердість по шкалі Shore                        | A 86 +/-3                                                   |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                          |
| Матеріал трубки                                 | TPE-U(PU)                                                   |