


# Паралельний комплект EAMM-U-86-S62-87A-177

Номер деталі: 1217373

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                | Значення               |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Розмір                                     | 86                     |
| Положення монтажу                          | Будь-який              |
| Передаточне число                          | 1:1                    |
| Макс. швидкість обертання                  | 5000 об/хв             |
| Відповідність LABS                         | VDMA 24364 Зона III    |
| Температура зберігання                     | -25 °C...60 °C         |
| Відносна вологість                         | 0 - 95 %               |
| Ступінь захисту                            | IP40                   |
| Температура навколишнього середовища       | -10 °C...60 °C         |
| Момент інерції маси                        | 175 кг·мм <sup>2</sup> |
| Обертовий момент приводу на холостому ході | 0.25 Н·м               |
| Передаваний крутний момент                 | 9.5 Н·м                |
| Вага продукту                              | 3330 г                 |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент        | S62                    |
| Код інтерфейсу Motor In                    | 87A                    |
| Інформація про матеріали                   | Відповідно до RoHS     |