

Глушник
АМТС-Р-РС10
Номер деталі: 1224460

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Розмір упаковки	1
Робочий тиск	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Рівень шуму	58 дБ(А)
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Вага продукту	2 г
Пневматичне з'єднання	Картридж 10 мм
Матеріал демпферної вставки	РЕ
Матеріал цапфи з гвинтом	РЕ
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS