

Спеціальне гвинтове з'єднання НРКА-D-G18-Q6-P10

Номер деталі: 1243489

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	4 мм
Глибина введення трубки	25.8 мм
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Положення монтажу	Будь-який
Розмір упаковки	10
Конструкція	Принцип «Push-Pull».
Робочий тиск	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (рідка, без льоду)
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний момент дотягування	2 Н·м
Номінальний момент дотягування	1.25 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	4.2 г
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PA66-GF30 POM
Матеріал різьбового ущільнення	NBR
Матеріал ущільнення трубки	NBR