


Роз'єм
VABM-C8-12E-G14-8-PT-L
Номер деталі: 1247977

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	12 мм
Максимальна кількість міст для певморозподільників	8
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	0.6 Н·м
Максимальний момент дотягування, настіне кріплення	5 Н·м
Вага продукту	727 г
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/4
Пневматичне з'єднання 5	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав