

# Кутовий роз'єм SIE-WD-TR

Номер деталі: 12956

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип кріплення	з накидною гайкою
Вага продукту	13 г
Електричне підключення	4-pin Кутова розетка / гвинтова клемма M12x1
Кодування роз'єму	A
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...250 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 В...250 В
Струмове навантаження при 40 °C	4 А
Стійкість до стрибків напруги	2,5 кВ
Допустимий діаметр кабелю	4 мм...6 мм
Перетин з'єднання	0.25 мм <sup>2</sup> ...0.75 мм <sup>2</sup>
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Матеріал корпусу	PA
Кольор корпусу	прозорий
Матеріал накидної гайки	PA
Матеріальні ущільнення	CR FPM
Матеріал штекерних контактів	Латунь Покритий білою бронзою