

**Фітинг**  
**QSM-M3-5/32-I-U-M**  
Номер деталі: 130592

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                         | Значення                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Розмір                                              | Mini                                            |
| Номінальний розмір                                  | 0.059 дюйм                                      |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі                   | Ущільнююче кільце                               |
| Положення монтажу                                   | Будь-який                                       |
| Конструкція                                         | пряма форма<br>Принцип «Push-Pull».             |
| Розмір упаковки                                     | 1                                               |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні     | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар        |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур          | -13.775 psi...145 psi                           |
| Морська класифікація                                | Див. сертифікат                                 |
| Робоче середовище                                   | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища         | Можлива робота з мастилом                       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 1 - низький опір корозії                        |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Температура навколишнього середовища                | 0 °C...60 °C                                    |
| Номінальний момент затягування                      | 0.354 ft-lbf                                    |
| Допустимий номінальний моменту затягування          | ± 55 %                                          |
| Вага продукту                                       | 0.078 oz                                        |
| Тип кріплення                                       | Внутрішній шестигранник SW1,5                   |
| Пневматичний порт 1                                 | Зовнішня різьба M3                              |
| Пневматичне з'єднання 2                             | Для трубки з зовнішнім Ø 5/32"                  |
| Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом | 32 °F...140 °F                                  |
| Колір розчепного кільця                             | Сірий                                           |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS                              |
| Матеріал корпусу                                    | високолегована нержавіюча сталь                 |
| Матеріал звільняючого кільця                        | POM                                             |
| Матеріал ущільнення трубки                          | NBR                                             |
| Матеріал хомути для шланга                          | Високолегована нержавіюча сталь                 |