

# ФІТИНГ CRQS-8

Номер деталі: 130647

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                      | Значення                                                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                           | Стандартний                                                                |
| Номінальний розмір                               | 5.8 мм                                                                     |
| Положення монтажу                                | Будь-який                                                                  |
| Конструкція                                      | пряма форма<br>Принцип «Push-Pull».                                        |
| Розмір упаковки                                  | 1                                                                          |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар                                   |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур       | -13.775 psi...145 psi                                                      |
| Зверніть увагу на робочий тиск                   | Вода: максимум 0,6 МПа при максимум 50 °C                                  |
| Робоче середовище                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (рідка, без льоду) |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища      | Можлива робота з мастилом                                                  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                  | 4 - особливо сильний опір корозії                                          |
| Відповідність LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Допуск до харчової промисловості                 | див. розширену інформацію про матеріал                                     |
| Температура навколишнього середовища             | -15 °C...120 °C                                                            |
| Вага продукту                                    | 18 г                                                                       |
| Використовувані кабелі                           | PFAN                                                                       |
| Пневматичний порт 1                              | Для пневмотрубки з зовн. Ø 8 мм                                            |
| Пневматичне з'єднання 2                          | для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм                                              |
| Інформація про матеріали                         | Відповідно до RoHS                                                         |
| Матеріал корпусу                                 | високолегована нержавіюча сталь                                            |
| Матеріал звільняючого кільця                     | високолегована нержавіюча сталь                                            |
| Матеріал ущільнення трубки                       | FPM                                                                        |
| Матеріал хомута для шланга                       | Високолегована нержавіюча сталь                                            |
| Кільце підтримки матеріалу                       | Високолегована нержавіюча сталь                                            |