

Т-подібний фітинг CRQST-16

Номер деталі: 130673

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	9.7 мм
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Форма Т Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	1
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: максимум 0,6 МПа при максимум 50 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (рідка, без льоду)
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-15 °C...120 °C
Вага продукту	126 г
Кількість виходів	2
Кількість провідників	1
Використовувані кабелі	PFAN
Пневматичний порт 1	Для шланга з зовнішнім Ø 16 мм
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 16 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал звільняючого кільця	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал ущільнення трубки	FPM
Матеріал хомута для шланга	Високолегована нержавіюча сталь
Кільце підтримки матеріалу	Високолегована нержавіюча сталь