


# Осьовий комплект EAMM-A-D32-55A-S1

Номер деталі: 1322180

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	50.7 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	5.87 кг·мм <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	6.5 Н·м
Вага продукту	260 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D32
Код інтерфейсу Motor In	55A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS