


# Осьовий комплект EAMM-A-D60-87A-S1

Номер деталі: 1322188

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення            |
|--------------------------------------|---------------------|
| Номінальна довжина                   | 66.5 мм             |
| Положення монтажу                    | Будь-який           |
| Макс. швидкість обертання            | 6000 об/хв          |
| Відповідність LABS                   | VDMA 24364 Зона III |
| Температура зберігання               | -25 °C...60 °C      |
| Відносна вологість                   | 0 - 95 %            |
| Ступінь захисту                      | IP65                |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C      |
| Момент інерції маси                  | 34.8 кг·мм²         |
| Передаваний крутний момент           | 17 Н·м              |
| Вага продукту                        | 890 г               |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент  | D60                 |
| Код інтерфейсу Motor In              | 87A                 |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS  |