

## Затискний модуль EV-20/75-5

Номер деталі: 13291

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крок                                            | 5 мм                                                                                                                                        |
| Затискна поверхня                               | 20x75                                                                                                                                       |
| Положення монтажу                               | Будь-який                                                                                                                                   |
| Режим роботи                                    | Одинарної дії                                                                                                                               |
| Робочий тиск                                    | 0.2 МПа...0.6 МПа<br>2 бар...6 бар<br>29 psi...87 psi                                                                                       |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                             |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                           |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів | Сплави з масовим вмістом міді більше 5% виключаються з використання. Друковані плати, кабелі, електричні з'єднувачі та котушки виключаються |
| Температура навколишнього середовища            | -20 °C...40 °C                                                                                                                              |
| Вага продукту                                   | 130 г                                                                                                                                       |
| Тип кріплення                                   | з наскрізним отвором                                                                                                                        |
| Пневматичне з'єднання                           | M5                                                                                                                                          |
| Матеріал корпусу                                | Алюміній литий під тиском                                                                                                                   |
| Матеріал мембрана                               | TPE-U (PU)                                                                                                                                  |