

**Кутовий фітинг**  
**NPQP-LQ-R14-Q6-FD-P10**  
Номер деталі: 133064

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                     | Значення                                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                          | Стандартний                                                       |
| Номінальний розмір                              | 3.3 мм                                                            |
| Конструкція                                     | L-подібний подовжений фітинг<br>Принцип «Push-Pull».              |
| Розмір упаковки                                 | 10                                                                |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...0.45 МПа<br>-0.95 бар...4.5 бар                      |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...65.25 psi                                           |
| Робочий тиск в залежності від температури       | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом                                         |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 4 - особливо сильний опір корозії                                 |
| Відповідність LABS                              | VDMA 24364 Зона III                                               |
| Допуск до харчової промисловості                | див. розширену інформацію про матеріал                            |
| Температура навколишнього середовища            | -20 °C...60 °C                                                    |
| Вага продукту                                   | 8.5 г                                                             |
| Тип кріплення                                   | Зовнішній шестигранник SW14                                       |
| Пневматичний порт 1                             | Зовнішня різьба R1/4                                              |
| Пневматичне з'єднання 2                         | для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм                                     |
| Колір розчепного кільця                         | прозорий білий                                                    |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                |
| Матеріал корпусу                                | PP                                                                |
| Матеріал хомута для шланга                      | Високолегована нержавіюча сталь                                   |