

# Т-подібний фітинг NPQR-T-Q10-Q8-FD-P10

Номер деталі: 133117

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Розмір                                      | Стандартний                                     |
| Номінальний розмір                          | 5 мм                                            |
| Конструкція                                 | Форма Т<br>Принцип «Push-Pull».                 |
| Розмір упаковки                             | 10                                              |
| Робочий тиск в залежності від температури   | -0.95 бар...10 бар                              |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом                       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 4 - особливо сильний опір корозії               |
| Відповідність LABS                          | VDMA 24364 Зона III                             |
| Допуск до харчової промисловості            | див. розширену інформацію про матеріал          |
| Температура навколишнього середовища        | -20 °C...60 °C                                  |
| Вага продукту                               | 19.5 г                                          |
| Пневматичний порт 1                         | Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм                  |
| Пневматичне з'єднання 2                     | для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм                   |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                              |
| Матеріал корпусу                            | PP                                              |
| Матеріал хомути для шланга                  | Високолегована нержавіюча сталь                 |