

Y-подібний фітинг
NPQR-Y-Q10-E-FD-P10
Номер деталі: 133122

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	6.7 мм
Конструкція	Форма Y Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 бар...10 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Вага продукту	22 г
Пневматичний порт 1	Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм
Пневматичне з'єднання 2	для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PP
Матеріал хомута для шланга	Високолегована нержавіюча сталь