

Дросель-глушник VFFK-C-K-M5-P

Номер деталі: 133140

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція акустичного контролю тиску
Вибір додаткової функції	з глушником
Пневматичний порт 1	M5
Регулювальний елемент	гвинт з накатанною головкою
Тип кріплення	Можливість вкручування
Стандартна витрата 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 л/хв...80 л/хв
Робочий тиск	0 бар...10 бар
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	0 бар...10 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	0 °C...60 °C
Номінальний момент затягування	1.4 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	4.3 г
Матеріал демпферної вставки	PE
Матеріал цапфи з гвинтом	Нікельована латунь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал гвинта для регулювання	Нікельована латунь