


Гальмівний резистор CACR-KL2-67-W1800

Номер деталі: 1336617

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	600
Положення монтажу	вільна конвекція Бажано вертикально
Імпульсний гальмівний резистор на 380 V	10800 Вт·с
Імпульсний гальмівний резистор на 780 V	10800 Вт·с
Продуктивність при 35% ED і 20°C	1800 Вт
Номінальна потужність гальмівного резистора	720 Вт
Номінальний гальмівний резистор на 380 V	720 Вт
Номінальний гальмівний резистор на 780 V	720 Вт
Значення опору	67 Ом
Дозвіл	с CSA us (OL) с UL us - Recognized (OL)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Вага продукту	4000 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором За допомогою аксесуарів за бажанням:
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS