


Гальмівний резистор CACR-KL2-33-W2400

Номер деталі: 1336619

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	600
Положення монтажу	вільна конвекція Бажано вертикально
Імпульсний гальмівний резистор на 380 V	21600 Вт·с
Імпульсний гальмівний резистор на 780 V	21600 Вт·с
Продуктивність при 35% ED і 20°C	3600 Вт
Номінальна потужність гальмівного резистора	1440 Вт
Номінальний гальмівний резистор на 380 V	1440 Вт
Номінальний гальмівний резистор на 780 V	1440 Вт
Значення опору	33 Ом
Дозвіл	с CSA us (OL) с UL us - Recognized (OL)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Вага продукту	8000 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором За допомогою аксесуарів за бажанням:
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS