

Цапфа вала
EAMB-24-9-15X21-16X20
Номер деталі: 1344642

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	15 мм
Діаметр захвату 2	16 мм
Розмір	80
Номінальна довжина	21 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	3.1 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	29 Н·м
Вага продукту	72 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS