

Затискна втулка EAMH-110-25-C34-P

Номер деталі: 1354107

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	110
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	5000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	25.8 кг·мм ²
Вага продукту	170 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS