

Вилка штока CRSG-M12X1,25

Номер деталі: 13570

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M12x1,25
Положення монтажу	Будь-який
На підставі норм	DIN 71752 ISO 8140
Різьбове з'єднання	Внутрішня різьба M12x1,25
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 5% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Максимальна вантажопідйомність	1.5 кН
Вага продукту	162.8 г
Матеріал вилкової головки	високолегована сталь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал болта	Високолегована сталь
Матеріал гайи	Високолегована сталь
Матеріал запобіжника	Високолегована сталь