


Монтажна скоба PAML-MB-90-HP3

Номер деталі: 1367323

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	90
Номінальний розмір DN	36
Моделний ряд	L
Робочий тиск	0 МПа...5 МПа 0 бар...50 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Температура середовища	5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Вага продукту	300 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал роз'єм модуля	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал гвинтів	нержавіюча сталь
Матеріал кутника	Кований алюмінієвий сплав