

Муфта
EAMD-67-82-32-32X32-U
Номер деталі: 1379270

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	32 мм
Діаметр захвату 2	32 мм
Розмір	67
Номінальна довжина	82 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	4500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	831 кг·мм²
Передаваний крутний момент	192 Н·м
Вага продукту	1540 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS