

Вакуумний насос VASB-30-1/8-PUR-B

Номер деталі: 1395690

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	13.9 мм
Номінальний розмір	3 мм
Діаметр присоски	30 мм
Об'єм чаші присоски	6.18 см³
Ефективний діаметр присоски	24.8 мм
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглі сильфони 1,5 гофри
Робочий тиск	-0.095 МПа...0 МПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-0.07 МПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	34 Н
Вага продукту	14 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	G1/8
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	PUR