

# Вакуумний насос VASB-55-1/4-PUR-B

Номер деталі: 1396063

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	20 мм
Номінальний розмір	4 мм
Діаметр присоски	55 мм
Об'єм чаші присоски	30.4 см <sup>3</sup>
Ефективний діаметр присоски	44.7 мм
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглі сільфони 1,5 гофри
Робочий тиск	-0.095 МПа...0 МПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-0.07 МПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	110 Н
Вага продукту	39 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	G1/4
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Литий цинк
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	PUR