


Вакуумний насос VAS-125-3/8-PUR-B

Номер деталі: 1396108

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	6 мм
Номинальний розмір	7 мм
Діаметр присоски	125 мм
Об'єм чаші присоски	79.1 см ³
Ефективний діаметр присоски	101.8 мм
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглий, плаский
Робочий тиск	-0.095 МПа...0 МПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номинальний робочий тиск	-0.07 МПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	570 Н
Вага продукту	249 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	G3/8
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Литий цинк
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	PUR