

**Роз'єм
MSSD-E**

Номер деталі: 14098

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	на електромагнітному клапані з центральним гвинтом М3
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	8 г
Електричне підключення 1	Кутова розетка прямокутного дизайну, 3-ріп, форма С
Електричне підключення 2	Гвинтова клемма
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...300 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 В...250 В
Струмове навантаження при 40 °C	6 А
Кабельний роз'єм	Pg7
Діаметр кабелю	6 мм...8 мм
Перетин з'єднання	0.75 мм ²
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь забруднення	3
Матеріал корпусу	РА-посилений
Кольор корпусу	Чорний
Матеріальні ущільнення	NBR