

Осьовий комплект EAMM-A-R27-40G

Номер деталі: 1456622

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	32 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	10000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.445 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	2 Н·м
Вага продукту	240 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	R27
Код інтерфейсу Motor In	40G
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS