


Безконтактний вимикач SMEO-4U-K-LED 230

Номер деталі: 150011

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	круглий
Відповідає стандарту	EN 60947-5-2
Дозвіл	Знак RCM
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Основи вимірювання	Магнітний геркон
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Повторюваність	0.2 мм
Комутаційний вихід	Контакт біполярний без LED-індикації
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Час увімкнення	2 мс
Час відключення	0.05 мс
Максимальна частота перемикачів	500 Гц
Максимальний вихідний струм AC	250 mA
Максимальний вихідний струм DC	120 mA
Максимальна комутаційна здатність змінного струму	10 В·А
Максимальна комутаційна здатність DC	10 Вт
Падіння напруги	4.5 В
Захист від короткого замикання	ні
Стійкість до перевантажень	Недоступно
Діапазон робочої напруги змінного струму	12 В...250 В
Діапазон робочої напруги постійного струму	12 В...250 В
Захист від зворотної полярності	Немає
Електричне підключення 1, тип підключення	кабель
Електропідключення 1, технологія підключення	Відкритий кінець
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	2
Напрямок виходу підключення	Вздовж
Довжина кабелю	2.5 м

Особливості	Значення
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Момент дотягування	0.8 Н·м
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	70 г
Матеріал корпусу	PET TPE-O
Індикація стану перемикачання	Світлодіод LED жовтий
Ступінь захисту	IP67
Стійкість до стрибків напруги	4 кВ
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь забруднення	3