

# Таймер PZVT-300-SEC

Номер деталі: 150239

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Конструкція                                                      | механічний послідовний лічильник з пневматичним приводом           |
| Тиск вимкнення                                                   | 0.1 бар                                                            |
| Робочий тиск                                                     | 2 бар...6 бар                                                      |
| Тиск включення                                                   | 1.6 бар                                                            |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 50 л/хв                                                            |
| Регульований час затримки                                        | 20 с...300 с                                                       |
| Точність налаштування                                            | ±6 с                                                               |
| Тривалість паузи для скидання                                    | 200 мс                                                             |
| Точність повторюваності налаштування часу                        | ±3 с                                                               |
| Захист від вибуху                                                | Зона 1 (ATEX)<br>Зона 2 (ATEX)<br>Зона 21 (ATEX)<br>Зона 22 (ATEX) |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Експлуатація з мастилом неможлива                                  |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Ступінь захисту                                                  | IP54<br>Із захисною кришкою та передньою рамою<br>згідно IEC 60529 |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                                     |
| Вага продукту                                                    | 45 г                                                               |
| Тип кріплення                                                    | Монтаж на передній панелі                                          |
| Пневматичне з'єднання                                            | Внутрішня різьба M5                                                |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                                 |
| Матеріал корпусу                                                 | ABS                                                                |