


Напрямний блок FENG-32-400-KF

Номер деталі: 150290

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
Крок	400 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила Fy	750 Н
Максимальна статична сила Fy	1020 Н
Максимальна сила Fz	750 Н
Максимальна сила Fz статична	1020 Н
Максимальний момент Mx	28 Н·м
Максимальний момент Mx статичний	38 Н·м
Max. Moment My	34 Н·м
Максимальний момент My , статичний	46 Н·м
Максимальний момент Mz	34 Н·м
Максимальний статичний момент Mz	46 Н·м
Сила переміщення	15 Н
Вага продукту	2250 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований