


Напрямний блок FENG-40-400-KF

Номер деталі: 150291

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Крок	400 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила F _y	1000 Н
Максимальна статична сила F _y	1260 Н
Максимальна сила F _z	1000 Н
Максимальна сила F _z статична	1260 Н
Максимальний момент M _x	44 Н·м
Максимальний момент M _x статичний	55 Н·м
Max. Moment M _y	52 Н·м
Максимальний момент M _y , статичний	65 Н·м
Максимальний момент M _z	52 Н·м
Максимальний статичний момент M _z	65 Н·м
Сила переміщення	15 Н
Вага продукту	3650 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований