

Безконтактний вимикач SIEN-4B-NO-S-L

Номер деталі: 150365

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN60947-5-2
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Listed (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Номінальна відстань переключення	0.8 мм
Гарантована відстань перемикання	0.64 мм
Коефіцієнти зниження	Алюміній = 0,4 Нержавіюча сталь St 18/8 = 0,7 Мідь = 0,3 Латунь = 0,4 Сталь Ст 37 = 1,0
Температура навколишнього середовища	-25 °C...70 °C
Повторюваність	0.04 мм
Комутаційний вихід	NPN
Функція комутаційного елемента	Нормально закритий контакт
Максимальна частота перемикань	3000 Гц
Максимальна частота комутації DC	3000 Гц
Максимальний вихідний струм	200 мА
Падіння напруги	2 В
Захист від короткого замикання	синхронування
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 В...30 В
Залишкова пульсація	10 %
Струм холостого ходу	10 мА
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Електричне підключення	3-ріп M8x1 Роз'єм
Розмір	4 мм
Тип кріплення	Затикний
Тип установки	Датчик на рівні з поверхнею
Вага продукту	9 г
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Індикація стану перемикання	Світлодіод LED жовтий

Особливості	Значення
Ступінь захисту	IP67
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Вибір додаткової інформації про давач	Зі стандартною дистанцією перемикання
Електричний вихід	NPN
Вибір версії датчика	Стандартна