


Безконтактний вимикач SMEO-1-S-24-B

Номер деталі: 150847

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	блокова конструкція
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Величина вимірювання	Позиція
Основи вимірювання	Магнітний геркон
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Повторюваність	0.2 мм
Комутаційний вихід	Контакт біполярний
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Час увімкнення	0.5 мс
Максимальна частота перемикачів	500 Гц
Максимальний вихідний струм	1 А
Максимальна комутаційна здатність змінного струму	27 В·А
Максимальна комутаційна здатність DC	27 Вт
Захист від короткого замикання	ні
Стійкість до перевантажень	Недоступно
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...30 В
Захист від зворотної полярності	Немає
Електричне підключення 1, тип підключення	Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення	M8x1 А-кодування згідно до EN 61076-2-104
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Електричне підключення 1, тип кріплення	Фіксатор Фіксація гвинтом не поворотний
Електричне підключення 1, універсальний тип кріплення	Сумісність із замком з фіксатором Сумісний із поворотним гвинтовим фіксатором
Напрямок виходу підключення	Вздовж
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	20 г

Особливості	Значення
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал корпусу	епоксидна смола РЕТ Сталь Цинк дитий під тиском
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...70 °C
Ступінь захисту	IP67
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L