

Дросель GRLA-1/2-NPT-B

Номер деталі: 151559

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Одностороннє дроселювання вихлопу
Пневматичний порт 1	1/2 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/2 NPT
Регулювальний елемент	Шлицевий гвинт
Тип кріплення	Можливість вкручування
Робочий тиск	0.3 бар...10 бар
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас "чистої кімнати"	Клас 4 згідно з ISO 14644-1
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал порожнистого гвинта	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал гайи	Кований алюмінієвий сплав