

Індикатор MEB-LD-230AC

Номер деталі: 151718

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Індикатор положення перемикача	LED
Тип кріплення	На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2,5
Вага продукту	0.6 г
Електричне підключення	Форма C відповідно до DIN EN 175301-803 Прямокутний дизайн MSEB
Номінальна робоча напруга AC	230 В
Стійкість до стрибків напруги	2.5 кВ
Під'єднання захисного заземлення	Наявне
Номінальна потужність , світлове ущільнення	0.33 Вт
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь забруднення	3
Матеріал корпусу	TPE-U (PU)
Колір	прозорий