


# Привід лінійний DGO-5/8"- -PPV-A-B

Номер деталі: 15228

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Крок                                        | 0.04 дюйм...157 дюйм                                            |
| Ø поршня                                    | 5/8"                                                            |
| Демпфування                                 | Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін              |
| Положення монтажу                           | Будь-який                                                       |
| Напрямна                                    | Направляюча ковзання                                            |
| Принцип власної ваги                        | непозитивний (магніт)                                           |
| Робочий тиск                                | 0.17 МПа...0.7 МПа<br>1.7 бар...7 бар                           |
| Режим роботи                                | Двосторонньої дії                                               |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                  |
| Температура навколишнього середовища        | -20 °C...60 °C                                                  |
| Довжина амортизації                         | 14 мм                                                           |
| Пневматичне з'єднання                       | 10-32 UNF-2B                                                    |