


Привід лінійний DGO-3/4"- -PPV-A-B

Номер деталі: 15229

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Крок | 0.04 дюйм...1.57 дюйм |
| Ø поршня | 3/4 " |
| Демпфування | Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін |
| Напрямна | Направляюча ковзання |
| Принцип власної ваги | непозитивний (магніт) |
| Робочий тиск | 1.6 бар...7 бар |
| Режим роботи | Двосторонньої дії |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...60 °C |
| Довжина амортизації | 17 мм |
| Пневматичне з'єднання | 1/8 NPT |