

Компенсатор моменту FKG-40-B

Номер деталі: 15235

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Радіальне відхилення +/-	1 мм
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...120 °C
Довгострокове максимально допустиме навантаження в напрямку сили +/-	1600 Н
Вага продукту	1227 г
Матеріал компенсатора моменту	Кований алюмінієвий сплав, анодований Оцинкована сталь
Матеріал вилки	Сталь Оцинкований
Матеріал елемента ковзання	Латунь