

# Пластикова трубка PUN-4X0,75-SI

Номер деталі: 152584

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зовнішній Ø                                     | 4 мм                                                                                                                                                                                            |
| Радіус вигину, що залежить від витрати          | 17 мм                                                                                                                                                                                           |
| Внутрішній Ø                                    | 2.6 мм                                                                                                                                                                                          |
| Мінімальний радіус вигину                       | 8 мм                                                                                                                                                                                            |
| Примітка до застосування                        | TPE-U на основі складних ефірів<br>Пластикову трубку можна прокладати в контакт з кабелями, лише якщо їх оболонка не містить ефіру фосфорної кислоти. Інакше пластикову трубку можна пошкодити. |
| Властивості трубки                              | підходить для енергетичних ланцюгів                                                                                                                                                             |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...0.7 МПа<br>-0.95 бар...7 бар                                                                                                                                                       |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...101.5 psi                                                                                                                                                                         |
| Робочий тиск в залежності від температури       | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi                                                                                                                               |
| Дозвіл                                          | TÜV                                                                                                                                                                                             |
| Орган сертифікації                              | B 013277 0506 00                                                                                                                                                                                |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]                                                                                                                                                  |
| Вогневипробування матеріалу                     | UL94 HB                                                                                                                                                                                         |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                  |
| Температура навколишнього середовища            | -35 °C...60 °C                                                                                                                                                                                  |
| Вага виробу за довжиною                         | 0.0089 кг/м                                                                                                                                                                                     |
| Пневматичне з'єднання                           | Для цангового фітинга зовн. Ø 4 мм<br>Для ніпеля внут. Ø 3 мм з накидною гайкою<br>Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 3 мм                                                                     |
| Колір                                           | Срібло                                                                                                                                                                                          |
| Твердість по шкалі Shore                        | D 52 +/-3                                                                                                                                                                                       |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                                                                                                                                              |
| Матеріал трубки                                 | TPE-U(PU)                                                                                                                                                                                       |