

Вакуумний насос VAS-125-3/8-NBR

Номер деталі: 152605

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	7 мм
Діаметр присоски	125 мм
Ефективний діаметр присоски	105 мм
Положення підключення	зверху
Форма присоски	круглий, плоский
Робочий тиск	-0.095 МПа...0 МПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-0.07 МПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Сила відриву при 70% вакууму	606 Н
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	606 Н
Монтажна різьба	G3/8
Краплення присоски	G3/8
Приєднання вакууму	G3/8
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	70 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Литий цинк
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR